



## Llave de impacto, Tipo: GDX18200



### Datos de pedido

Número de pedido	074052 GDX18200
GTIN	3165140953863
Clase de artículo	03B

### Descripción

#### Ejecución:

Atornillador de impacto rotativo con batería

- **Giro a derecha / izquierda.**
- **Indicador del estado de carga de la batería.**

Atornillador **universal** reversible de impacto a batería, con batería **ProCORE**18 V 4,0 Ah.

- **Portaherramientas especial combinado cuadrado de 1/2 pulgada y hexagonal de 1/4 pulgada.**
- **Control de potencia de 3 niveles para pares diferentes con aplicaciones diversas.**
- **Vida útil más larga gracias a la tecnología de motor EC sin escobillas.**
- **Número de revoluciones (0 – 1100 / 2300 / 3400 m-1) y número de impactos (0 – 2300 / 3400 / 4000 m-1) ajustables.**

#### Ventaja:

Soporte para puntas 2 en 1.

#### Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de Li, cargador, L-BOXX.

#### Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.º 073851-073867.

Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Quality Dress: GDX 18V-200 C

Cantidad de baterías contenidas: 2  
 Tipo batería: Ion de litio  
 Capacidad de la batería: 4 Ah  
 Tensión de batería: 18 V  
 Ø máximo de tornillo (8,8 – 12,9): M14

### Descripción técnica

Ø máximo de tornillo (8,8 – 12,9)	M14
Quality Dress	GDX 18V-200 C
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Peso	1,2 kg
Empleo típico	Strong
Frecuencia de impactos	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Velocidad de giro máxima 2. <sup>a</sup> marcha	2300 min <sup>-1</sup>
Portaherramientas perfil de accionamiento	Hexágono interior, cuadrado macho
Tensión de batería	18 V
Velocidad de giro máxima 1. <sup>a</sup> marcha	1100 min <sup>-1</sup>
Capacidad de la batería	4 Ah
Par de giro máximo duro	200 Nm
Portaherramientas dimensiones	1/4 pul
Portaherramientas dimensiones	1/2 pul
Vibraciones máximas según EN	9,8 m/s <sup>2</sup>
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	Con batería
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Atornillador de impacto

## Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073853 B18
Juego de inicio batería ProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073863 C18
Cargador de batería Tipo 1880CV	073866 1880CV
Batería de iones de litio ProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073856 C18
Cargador de batería Tipo GAL18160C	073866 GAL18160C