



Juego de llaves estrella de carraca JOKER, Cantidad de herramientas: 11



Datos de pedido

Número de pedido	952440 11
GTIN	2050002004115
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952440: 1 ud.

Llave estrella de carraca WERA n.º 614870 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada

Descripción técnica

Profundidad en G	20
Anchura	200 mm
Anchura en G	8
Cantidad de herramientas	11
Profundidad	500 mm
Ejecución	con llave (llave combinada anular y de boca)
Peso	1,865 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm

Grado de llenado de un cajón en G	8x20
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000 Ancho de llave 10 mm	614870 10
Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000 Ancho de llave 12 mm	614870 12
Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000 Ancho de llave 15 mm	614870 15
Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000 Ancho de llave 11 mm	614870 11
Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000 Ancho de llave 8 mm	614870 8
Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000 Ancho de llave 17 mm	614870 17
Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000 Ancho de llave 14 mm	614870 14
Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000 Ancho de llave 13 mm	614870 13
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 952440	952001 952440
Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000 Ancho de llave 18 mm	614870 18
Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000 Ancho de llave 19 mm	614870 19
Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000 Ancho de llave 16 mm	614870 16