

**Garant****Juego de llaves estrella de dos bocas acodadas, Cantidad de herramientas: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	952443 8
GTIN	4062406154387
Clase de artículo	91A

**Descripción****Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

**Suministro:**

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952443: 1 ud.

Llave de estrella de dos bocas GARANT con acodado profundo n.º 615600 tam. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×17; 16×18; 19×22; 24×27: 1 ud. cada

**Descripción técnica**

Cantidad de herramientas	8
Profundidad en G	20
Anchura en G	8
Anchura	200 mm
Profundidad	500 mm
Peso	1,702 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8×20

Tipo de producto	Inserto de espuma rígida
------------------	--------------------------

## Accesorios

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 14X17 mm	615700 14X17
---	--------------

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 16X18 mm	615700 16X18
---	--------------

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 952443	952001 952443
--	---------------

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 19X22 mm	615700 19X22
---	--------------

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 8X9 mm	615700 8X9
---	------------

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 24X27 mm	615000 24X27
---	--------------

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 12X13 mm	615000 12X13
---	--------------

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 6X7 mm	615600 6X7
---	------------

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 12X13 mm	615600 12X13
---	--------------

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 19X22 mm	615600 19X22
---	--------------

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 10X11 mm	615000 10X11
---	--------------

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 24X27 mm	615600 24X27
---	--------------

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 16X18 mm	615600 16X18
---	--------------

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 14X17 mm	615600 14X17
---	--------------

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 16X18 mm	615950 16X18
---	--------------

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 8X9 mm

615600 8X9

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 10X11 mm

615600 10X11