



Surtido de herramientas de mantenimiento, 35 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	680370
GTIN	4013288178336
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Surtido de herramientas compacto con las herramientas más importantes para trabajos de mantenimiento en el interior y exterior.

Suministro:

Mango Kraftform, aislado conforme a VDE: 1 ud. n.º 667411 tam. 1

Puntas de destornillador para Phillips, aisladas según VDE: 1 ud. de cada tam. 1; 2

Puntas de destornillador para Pozidriv, aisladas según VDE: 1 ud. de cada tam. 1; 2

Puntas de destornillador para Torx® interior, aisladas conforme a VDE: 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25

Puntas de destornillador para ranura, aisladas según VDE: 1 ud. de cada tam. 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mm

Puntas para Pozidriv C 6,3: 1 ud. n.º 675320 de cada tam. 1/25; 2/25

Puntas para hexágono interior C 6,3: 1 ud. n.º 675240 de cada tam. 3; 4; 5; 6

Puntas para Torx® interior C 6,3: 1 ud. n.º 675340 tam. TX25

Soporte para puntas de 1/4 pulgada con imán: 1 ud.

Vaso de 1/4 pulgada de 6 caras: 1 ud. de cada tam. 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Prolongación 1/4 pulgada: 1 ud. tam. 75 mm

Mango de acoplamiento 1/4 pulgada: 1 ud.

Carraca de dientes finos de 1/4 pulgada "Zyklop Speed": 1 ud. n.º 632390

Soporte para tornillo: 1 ud. n.º 666425 tam. 2

Comprobador de tensión: 1 ud. n.º 665030 tam. 3

Llave de dos bocas "Joker 6002": 1 ud. tam. 10x13 mm

Nota:

Se suministra con herramienta clasificada en bolsa plegable textil.

Descripción técnica

Quality Dress	Kraftform Kompakt W1 Wartung
Número de piezas	35
Tipo de producto	Surtido de herramientas

Accesorios

Comprobador de fases unipolar Anchura de filo 3 mm	665030 3
Mango Kraftform VDE individual Tipo 1	667411 1
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 3 mm	675240 3
Carraca de dientes finos "Zyklop Speed" conmutable, 1/4 pulgada, con cabeza basculante y expulsor	632390
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 5 mm	675240 5
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675320 1/25
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 6 mm	675240 6
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675320 2/25
Soporte para tornillo Tipo 2	666425 2
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX25	675340 TX25
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 4 mm	675240 4