



Surtido de puntas "Tool-Check PLUS" con herramienta de accionamiento y vasos 39 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	676171
GTIN	4013288191601
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento **para uso manual y con máquina**. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido **Kraftform** para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.º 675200 2 uds. 1/25; 3 uds. 2/25; 1 ud. 3/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.º 675380 1 ud. 1/25; 3 uds. 2/25; 1 ud. 3/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: 1 ud. 675240 de cada tam. 3; 4; 5; 6; 8

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: 1 ud. de cada TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior con espiga: 1 ud. 675350 de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. tam. 1,0 × 5,5

Insertos para llaves de vaso de 1/4 pulgadas, para hexágono exterior: 1 ud. de cada tam. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13

Adaptador: 1 ud. de 1/4 pulgada cuadrado interior – asiento para puntas de 1/4 pulgada

Mango de acoplamiento "Rapidaptor": 1 ud. n.º 675020 tam. 6,3K

mango de destornillador: 1 ud.

Carraca para puntas 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 676645

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Quality Dress	Tool-Check PLUS
Herramienta de accionamiento	Carraca para puntas 1/4 pulgada
Herramienta de accionamiento	Soporte para destornilladores
Tipo de producto	Herramienta de puntas

Accesorios

Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 4 mm	675240 4
Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3K	675020 6,3K
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675200 1/25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx® TX15	675350 TX15
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx® TX20	675350 TX20
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión dura Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm	675380 3/25
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 6 mm	675240 6
	675240 8

Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus
Hexágono 8 mm

Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión
Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm

675200 3/25

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx®
TX10

675350 TX10

Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de
torsión dura Tamaño de ranura en cruz / Longitud total
2/25 mm

675380 2/25

Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus
Hexágono 3 mm

675240 3

Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus
Hexágono 5 mm

675240 5

Llave de carraca para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 y E 6,3
Tipo 1/4

676645 1/4

Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión
Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm

675200 2/25

Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de
torsión dura Tamaño de ranura en cruz / Longitud total
1/25 mm

675380 1/25

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx®
TX30

675350 TX30

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx®
TX25

675350 TX25