



Fresa de avance elevado MFH mini, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 20/3Lmm



Datos de pedido

Número de pedido	221950 20/3L
GTIN	4960664741434
Clase de artículo	250

Descripción técnica

Longitud de voladizo L_1	80 mm
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Longitud total L_{tot}	160 mm
Ø de mango D_5 h6	20 mm
Número de filos Z	3
Profundidad de corte máxima a_p máx.	1 mm
Ø de corte D_c	20 mm
Ø D_3	13 mm
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	38 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{mín.}$	33 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	1,52 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	11,3 mm
Ángulo de ajuste κ	15 grados
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico

Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------