



Fresa de avance elevado MFH mini, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 20/3mm



Datos de pedido

Número de pedido	221955 20/3
GTIN	4960664741366
Clase de artículo	250

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Profundidad de corte máxima a_p máx.	1 mm
Número de filos Z	3
Ø de corte D_c	20 mm
Ø de mango D_s h6	20 mm
Longitud de voladizo L_1	50 mm
Longitud total L_{tot}	101 mm
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Ø D_3	13 mm
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	38 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{mín.}$	33 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	1,52 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	11,3 mm
Ángulo de ajuste κ	15 grados
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon

Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------