



Fresa de avance elevado MFH mini, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 16/2Lmm



Datos de pedido

Número de pedido	221950 16/2L
GTIN	4960664741427
Clase de artículo	250

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø de corte D_c	16 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\text{ máx.}}$	1 mm
Número de filos Z	2
Ø de mango D_s h6	16 mm
Longitud de voladizo L_1	50 mm
Ø D_3	9 mm
Longitud total L_{tot}	150 mm
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	30 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	25 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	2,35 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	7,3 mm
Ángulo de ajuste κ	15 grados
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico

Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------