

Garant**Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, Cantidad de herramientas: 28****Datos de pedido**

Número de pedido	953624 28
GTIN	4062406155629
Clase de artículo	91A

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953624: 1 ud.

Carraca GARANT n.º 632025 tam. 1/4: 1 ud.

Prolongación GARANT n.º 632429 tam. 100; 150: 1 ud. cada

Mango encajable GARANT n.º 632829 tam. 146: 1 ud.

Mango transversal GARANT n.º 633029 tam. 116: 1 ud.

Articulación cardán GARANT n.º 633529 tam. 1/4: 1 ud.

Juego de llaves acodadas de 6 caras GARANT, n.º 627132 tam. 9: 1 ud.

Vaso de seis caras GARANT n.º 631029 tam. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: 1 ud. cada

Descripción técnica

Profundidad en G	16
Profundidad	400 mm
Anchura	150 mm
Cantidad de herramientas	28
Peso	1,025 kg

Anchura en G	6
Ejecución	con llave de vaso
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	6×16
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631029 7
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 100 mm	632429 100
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 12 mm	631029 12
Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con bola de bloqueocromado Número de destornilladores 9	627132 9
Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total 146 mm	632829 146
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631029 10
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631029 6
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953624	952001 953624
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 3,5 mm	631029 3,5
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632429 150
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4 mm	631029 4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631029 11
Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total 116 mm	633029 116
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631029 9
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4	633529 1/4
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo 1/4	632025 1/4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631029 5,5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631029 8

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4,5 mm	631029 4,5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631029 5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 13 mm	631029 13