



Fresa de avance elevado MFH mini, Mango Weldon, $\varnothing D$ / cantidad de filos Z: 25/4mm



Datos de pedido

Número de pedido	221955 25/4
GTIN	4960664741380
Clase de artículo	250

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	117 mm
Número de filos Z	4
$\varnothing D_3$	18 mm
\varnothing de corte D_c	25 mm
\varnothing de mango D_s h6	25 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	1 mm
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Longitud de voladizo L_1	60 mm
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{m\ max.}$	48 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{m\ min.}$	43 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{m\ max.}$	1,05 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\ max.}$	16,3 mm
Ángulo de ajuste κ	15 grados
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon

Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------