

Garant**Surtido de llaves de vaso 3/8 pulgada, Cantidad de herramientas: 13****Datos de pedido**

Número de pedido	953690 13
GTIN	4062406155681
Clase de artículo	91A

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953690: 1 ud.

Carraca GARANT n.º 635025 tam. 3/8: 1 ud.

Prolongación GARANT n.º 635429 tam. 125: 1 ud.

Articulación cardán GARANT n.º 636229 tam. 3/8: 1 ud.

Vaso de seis caras GARANT n.º 637125 tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada

Descripción técnica

Peso	0,763 kg
Anchura	200 mm
Profundidad en G	8

Anchura en G	8
Cantidad de herramientas	13
Profundidad	200 mm
Ejecución	con llave de vaso
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x8
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Vaso de seis caras, 3/8 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 11 mm	637125 11
Vaso de seis caras, 3/8 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 12 mm	637125 12
Vaso de seis caras, 3/8 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 16 mm	637125 16
Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor Tipo 3/8	635025 3/8
Vaso de seis caras, 3/8 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 19 mm	637125 19
Vaso de seis caras, 3/8 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 15 mm	637125 15
Vaso de seis caras, 3/8 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 14 mm	637125 14
Vaso de seis caras, 3/8 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 17 mm	637125 17
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 125 mm	635429 125
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953690	952001 953690
Vaso de seis caras, 3/8 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 18 mm	637125 18
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636229 3/8

Vaso de seis caras, 3/8 pulgadaSurface Drive Ancho de llave
10 mm

637125 10

Vaso de seis caras, 3/8 pulgadaSurface Drive Ancho de llave
13 mm

637125 13