

Garant
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada y 1/2 pulgada, Cantidad de herramientas: 37

Datos de pedido

Número de pedido	953828 37
GTIN	4062406155711
Clase de artículo	91A

Descripción
Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953828: 1 ud.

Vaso de seis caras GARANT 1/4 pulgada n.º 631029 tam. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: 1 ud. cada

Carraca reversible GARANT 1/4 pulgada n.º 632025 tam. 1/4: 1 ud.

GARANT Prolongación 1/4 pulgada n.º 632429 tam. 50; 150: 1 ud. cada

Mango transversal GARANT 1/4 pulgada n.º 633029 tam. 116: 1 ud.

Articulación cardán GARANT 1/4 pulgada n.º 633529 tam. 1/4: 1 ud.

Carraca reversible GARANT 1/2 pulgada n.º 640025 tam. 1/2: 1 ud.

Prolongación GARANT 1/2 pulgada n.º 641029 tam. 75; 250: 1 ud. cada

Mango transversal GARANT 1/2 pulgada n.º 641329 tam. 295: 1 ud.

Articulación cardán GARANT 1/2 pulgada n.º 641629 tam. 1/2: 1 ud.

Vaso de 12 caras GARANT 1/2 pulgada n.º 642129 tam. 13, 16, 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: 1 ud. cada

Vaso de punta de 6 caras GARANT 1/2 pulgada n.º 643229 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 ud. cada

Descripción técnica

Profundidad en G	20
------------------	----

Peso	3,513 kg
Anchura	250 mm
Anchura en G	10
Profundidad	500 mm
Cantidad de herramientas	37
Ejecución	con llave de vaso
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	10x20
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total 116 mm	633029 116
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641029 255
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 7 mm	643229 7
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 27 mm	642129 27
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642129 19
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4	633529 1/4
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 4 mm	643229 4
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 295 mm	641329 295
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642129 22
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631029 5
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	632429 50
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643229 10
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631029 7
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631029 11
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642129 17

Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642129 18
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631029 9
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953828	952001 953828
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642129 24
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631029 10
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 12 mm	631029 12
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631029 8
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643229 8
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643229 6
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo 1/2	640025 1/2
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631029 5,5
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641629 1/2
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 5 mm	643229 5
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642129 16
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4 mm	631029 4
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643229 14
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642129 21
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642129 13
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 75 mm	641029 75
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 12 mm	643229 12
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632429 150
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo 1/4	632025 1/4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631029 6