




Surtido de alicates, Cantidad de herramientas: 3



Datos de pedido

Número de pedido	954165 3
GTIN	
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954165: 1 ud.

Alicates universales HOLEX de vanadio n.º 703000 tam. 160: 1 ud.

Alicates de boca redonda plana acodados, HOLEX n.º 713600 tam. 160: 1 ud.

Alicate de corte lateral HOLEX n.º 725250 tam. 160: 1 ud.

Descripción técnica

Anchura	200 mm
Cantidad de herramientas	3
Profundidad en G	8
Profundidad	200 mm

Anchura en G	8
Ejecución	con pinzas
Peso	0,578 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8×8
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Alicates universales al vanadio, brillantes Longitud total 160 mm	703000 160
Alicates de corte lateral brillantes Longitud total 160 mm	725250 160
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954165	952001 954165
Alicates de boca redonda plana acodados, brillantes Longitud total 160 mm	713600 160