

Garant**Rollo de esponja suave blando, 100 mm × 24 m, Tamaño de grano: 100****Datos de pedido**

Número de pedido	557460 100
GTIN	4062406154493
Clase de artículo	51E

Descripción**Ejecución:**

Rollo de esponja suave con revestimiento unilateral de **corindón normal (A)**. **Revestimiento de cerámica** para una durabilidad superior. Se guarda en caja expendedora práctica con mirilla para un reconocimiento rápido del nivel de llenado.

Ventaja:

Material de base de espuma puro. De esta forma se alcanza flexibilidad máxima y se evita la rotura de granos. Menor penetración de cuerpos extraños en la superficie de la pieza de trabajo gracias a un aglomerante exento de disolventes. **200 esponjas perforadas** de 100×120×3 mm.

Aplicación:

Rectificado de precisión de contornos, cantos y puntos de difícil acceso, p. ej., preparación antes de la pintura, limpieza. Rectificado en seco y en húmedo.

Descripción técnica

Grado de finura	fino
Tamaño de grano	100
Medio abrasivo	Corindón normal (A)

Símbolo de medio abrasivo	A
Anchura	100 mm
Altura	3 mm
Longitud	120 mm
Atributo del nombre de producto	100 mm × 24 m
Número superficies recubiertas	1
Número esponjas	200
Tipo de producto	Esponja abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		

