

Garant

**Juego de esponjas abrasivas, 24 piezas extra blandas, 120×98×13 mm,
Tamaño de grano: 100**

**Datos de pedido**

Número de pedido	557480 100
GTIN	4062406155988
Clase de artículo	51E

Descripción**Ejecución:**

Esponja abrasiva con capa intermedia **extrablanda**. Se adapta perfectamente a todos los perfiles. **Con recubrimiento por los 2 lados**.

Corindón (A) con un **recubrimiento de cerámica** para una **durabilidad superior**.

Menor penetración de cuerpos extraños en la superficie de la pieza de trabajo gracias a un aglomerante exento de disolventes.

Ventaja:

- **Elásticas, sin formación de dobleces o arrugas.**
- **Todas las esponjas apropiadas para el rectificado en húmedo.**
- **Reducida tendencia al embotamiento, lavables.**

Aplicación:

Para el **rectificado de precisión de superficies irregulares y perfiladas** sin alterar la geometría. Rectificado de metal, madera y plásticos antes de la aplicación de pintura, rectificado intermedio de barnices.

Descripción técnica

Grado de finura	fino
Tamaño de grano	100
Medio abrasivo	Corindón normal (A)

Símbolo de medio abrasivo	A
Anchura	98 mm
Altura	13 mm
Longitud	120 mm
Atributo del nombre de producto	120×98×13 mm
Número superficies recubiertas	2
Número esponjas	24
Tipo de producto	Esponja abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		

