



## Fresa de avance elevado MFH mini, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 28/4mm



### Datos de pedido

Número de pedido	221960 28/4
GTIN	4960664741120
Clase de artículo	250

### Descripción técnica

Número de filos Z	4
Ø D <sub>3</sub>	21 mm
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø de corte D <sub>c</sub>	28 mm
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Profundidad de corte máxima a <sub>p máx.</sub>	1 mm
Longitud total L <sub>tot</sub>	35 mm
Rosca de alojamiento M	M12
Refrigeración interior	sí
Longitud de rampa L para α <sub>máx.</sub>	19,3 mm
Fresado circular de taladro Ø D <sub>mín.</sub>	49 mm
Ángulo de rampa α <sub>máx.</sub>	0,89 grados
Fresado circular de taladro Ø D <sub>máx.</sub>	54 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Fresado circular

Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------