




## Llaves acodadas / destornilladores cortos, Cantidad de herramientas: 22



### Datos de pedido

Número de pedido	955215 22
GTIN	4062406158255
Clase de artículo	91A

### Descripción

#### Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

#### Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955215: 1 ud.

HOLEX Juego de llaves acodadas con bola para Torx® n.º 624921 tam. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 ud.

HOLEX Juego de llaves acodadas de 6 caras, largas, con bola, 9 piezas, 1,5 – 10 mm, n.º 627225 tam. 9: 1 ud.

Destornillador corto para ranura HOLEX n.º 664201 tam. 4; 5,5; 6,5: 1 ud. cada

Destornillador corto para Phillips HOLEX n.º 668471 tam. 1; 2: 1 ud. cada

### Descripción técnica

Cantidad de herramientas	22
Anchura	383 mm
Profundidad	176 mm
Ejecución	con destornillador
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm

Tablero de sombras	176 mm
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Destornillador para ranura, corto Anchura de filo b 4 mm	664201 4
Destornillador para ranura, corto Anchura de filo b 5,5 mm	664201 5,5
Destornillador para ranura, corto Anchura de filo b 6,5 mm	664201 6,5
Destornillador para Phillips, corto Tamaño de ranura en cruz 1	668471 1
Juego de llaves acodadas de 6 caras níquelado Número de destornilladores 9	627225 9
Destornillador para Phillips, corto Tamaño de ranura en cruz 2	668471 2
Juego de llaves acodadas para Torx® con cabeza esférica Número de destornilladores 8	624921 8
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 955215	952001 955215