



Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada y 1/2 pulgada, Cantidad de herramientas: 82



Datos de pedido

Número de pedido	955025 82
GTIN	4062406158484
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señala la falta de herramientas.

Idóneo para:

Carros de taller GARANT con cajones de extensión total y medida modular de cajones de **20 G** x **16 G** o 500 x 400 mm (A x P).

Carro de taller n.º 914520 – 914582.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955025: 1 ud.

Juego de llaves de vaso HOLEX n.º 630002 tam. 82: 1 ud.

Descripción técnica

Cantidad de herramientas	82
Profundidad	400 mm
Cajones superficie útil en G	20x16
Anchura	500 mm

Profundidad en G	16
Anchura en G	20
Ejecución	para cajón de carro de taller
Adecuado para altura frontal de cajón	75 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	125 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	200 mm
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Adecuado para mobiliario industrial	Carros de taller
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 955025	952001 955025
Surtido de llaves de vaso Número de piezas 82	630002 82