

Garant
Set martillos, Cantidad de herramientas: 3

Datos de pedido

Número de pedido	954690 3
GTIN	2050002004399
Clase de artículo	91A

Descripción
Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita;** la inferior, de **color gris como contraste de color**, señala la falta de herramientas.

Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 10 G o 250 × 250 mm) o 1/2 (10 G × 20 G o 250 × 500 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para :

Nuevos carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de 20 G × 20 G o 500 × 500 mm (A × P).

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954690: 1 ud.

Martillo de cerrajero GARANT n.º 750110 tam. 300; 500: 1 ud. cada

Martillo de plástico antirrebote GARANT n.º 754750 tam. 40: 1 ud.

Grado de llenado de un cajón en G: 10×20

Anchura: 250 mm

Profundidad: 500 mm

Anchura en G: 10

Profundidad en G: 20

Descripción técnica

Cantidad de herramientas	3
--------------------------	---

Anchura	250 mm
Anchura en G	10
Profundidad	500 mm
Profundidad en G	20
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	10x20
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Martillo antirrebote con insertos de nilónMango de nogal negro Ø cabeza de martillo 40 mm	754750 40
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954690	952001 954690
Martillo de cerrajero con collar protector del mango Peso sin mango 300 g	750110 300
Martillo de cerrajero con collar protector del mango Peso sin mango 500 g	750110 500