



## Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, Cantidad de herramientas: 20



### Datos de pedido

Número de pedido	953704 20
GTIN	4062406157104
Clase de artículo	91A

### Descripción

#### Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señala la falta de herramientas.

Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

#### Idóneo para:

**Nuevos carros de taller GARANT** con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de **20 G × 16 G** o 500 × 400 mm (A × P).

Los insertos de espuma del tamaño 10 G × 8 G se ajustan a los tableros de sombras n.º 923210 tam. 250 (2 insertos de espuma por tablero de sombras).

#### Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953704: 1 ud.

Vaso de 6 caras HOLEX n.º 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: 1 ud. cada

Vaso de punta de 6 caras HOLEX n.º 631720 tam. 3; 4; 5; 6: 1 ud. cada

Carraca HOLEX conmutable n.º 632090 tam. 1/4: 1 ud.

Prolongación HOLEX n.º 632420 tam. 150: 1 ud.

Mango encajable HOLEX n.º 632840 tam. 150: 1 ud.

Mango transversal HOLEX n.º 633029 tam. 116: 1 ud.

## Descripción técnica

Profundidad	250 mm
Peso	0,581 kg
Anchura	200 mm
Profundidad en G	10
Cantidad de herramientas	20
Anchura en G	8
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8×10
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total 116 mm	633029 116
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632420 150
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631020 5
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadacorto Hexágono 6 mm	631720 6
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631020 8
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 12 mm	631020 12
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631020 5,5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631020 11
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631020 6
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4,5 mm	631020 4,5
Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total 150	632840 150
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadacorto Hexágono 5 mm	631720 5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 13 mm	631020 13

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4 mm	631020 4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631020 7
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631020 10
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631020 9
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo 1/4	632090 1/4
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadacorto Hexágono 3 mm	631720 3
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953704	952001 953704
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadacorto Hexágono 4 mm	631720 4