

Garant
Surtido de llaves de vaso 3/8 pulgada, Cantidad de herramientas: 22

Datos de pedido

Número de pedido	955225 22
GTIN	4062406158316
Clase de artículo	91A

Descripción
Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955225: 1 ud.

Vaso de 6 caras GARANT n.º 631029 tam. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: 1 ud. cada

Vaso de punta de 6 caras GARANT n.º 631729 tam. 3; 4; 5; 6: 1 ud. cada

Mango transversal GARANT n.º 633029 tam. 116: 1 ud.

Mango encajable GARANT n.º 632829 tam. 146: 1 ud.

Prolongación GARANT n.º 632429 tam. 150: 1 ud.

Articulación cardán GARANT n.º 633529 tam. 1/4: 1 ud.

Carraca GARANT n.º 632025 tam. 1/4: 1 ud.

Tablero de sombras: 176 mm

Anchura: 383 mm

Profundidad: 176 mm

Descripción técnica

Profundidad	176 mm
Anchura	383 mm
Cantidad de herramientas	22

Ejecución	con llave de vaso
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Tablero de sombras	176 mm
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4 mm	631029 4
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631029 8
Vaso de punta de 6 caras 1/4 pulgada largo Hexágono 5 mm	631729 5
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631029 6
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 13 mm	631029 13
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631029 10
Vaso de punta de 6 caras 1/4 pulgada largo Hexágono 3 mm	631729 3
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631029 5
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631029 7
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4,5 mm	631029 4,5
Vaso de punta de 6 caras 1/4 pulgada largo Hexágono 6 mm	631729 6
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631029 5,5
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631029 11
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 955225	952001 955225
Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total 146 mm	632829 146
Vaso de punta de 6 caras 1/4 pulgada largo Hexágono 4 mm	631729 4
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632429 150

Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 3,5 mm	631029 3,5
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 12 mm	631029 12
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo	632025
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4	633529 1/4
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631029 9
Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total 116 mm	633029 116
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo 1/4	632025 1/4