




Surtido de alicates de precisión para anillos de seguridad, Cantidad de herramientas: 8



Datos de pedido

Número de pedido	954214 8
GTIN	4062406157555
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señala la falta de herramientas.

Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Nuevos carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de **20 G × 16 G** o 500 × 400 mm (A × P).

Suministro:

Soporte insertado espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954214: 1 ud.

Alicates de precisión para arandelas de seguridad HOLEX n.º 719805 tam. J0; J1; J2; J3: 1 ud. cada

Alicates de precisión para arandelas de seguridad HOLEX n.º 719905 tam. A0; A1; A2; A3: 1 ud. cada

Descripción técnica

Anchura	200 mm
Anchura en G	8
Cantidad de herramientas	8
Profundidad en G	20

Profundidad	500 mm
Ejecución	con pinzas
Peso	1,253 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x20
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Alicates para arandelas de seguridad Tipo A0	719905 A0
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954214	952001 954214
Alicates para arandelas de seguridad Tipo A1	719905 A1
Alicates para arandelas de seguridad Tipo J3	719805 J3
Alicates para arandelas de seguridad Tipo A3	719905 A3
Alicates para arandelas de seguridad Tipo J2	719805 J2
Alicates para arandelas de seguridad Tipo J0	719805 J0
Alicates para arandelas de seguridad Tipo J1	719805 J1
Alicates para arandelas de seguridad Tipo A2	719905 A2