


Garant

Surtido de llaves de vaso 3/8 pulgada, Cantidad de herramientas: 24



Datos de pedido

Número de pedido	953707 24
GTIN	4062406157128
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señala la falta de herramientas.

Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Nuevos carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de **20 G × 16 G** o 500 × 400 mm (A × P).

Los insertos de espuma del tamaño 10 G × 8 G se ajustan a los tableros de sombras n.º 923210 tam. 250 (2 insertos de espuma por tablero de sombras).

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953707: 1 ud.

Vaso de 6 caras GARANT n.º 637125 tam. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada

GARANT Vaso de punta 6 caras n.º 637629 tam. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: 1 ud. cada

Carraca GARANT conmutable n.º 635025 tam. 3/8: 1 ud.

Prolongación GARANT n.º 635429 tam. 75; 125: 1 ud. cada

Mango transversal GARANT n.º 635729 tam. 200: 1 ud.

Articulación cardán GARANT n.º 636229 tam. 3/8: 1 ud.

Descripción técnica

Anchura en G	8
Peso	1,318 kg
Profundidad	250 mm
Cantidad de herramientas	24
Profundidad en G	10
Anchura	200 mm
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8×10
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 3 mm	637629 3
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 14 mm	637125 14
Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor Tipo 3/8	635025 3/8
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 15 mm	637125 15
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 13 mm	637125 13
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 11 mm	637125 11
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636229 3/8
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 6 mm	637629 6
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 19 mm	637125 19
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 16 mm	637125 16

Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 8 mm	637125 8
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 9 mm	637125 9
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 4 mm	637629 4
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635429 75
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 10 mm	637125 10
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 12 mm	637125 12
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 7 mm	637125 7
Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 200 mm	635729 200
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 17 mm	637125 17
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 18 mm	637125 18
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 7 mm	637629 7
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953707	952001 953707
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 125 mm	635429 125
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 5 mm	637629 5
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 10 mm	637629 10
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 8 mm	637629 8