

Garant**Surtido de llaves dinamométricas 60 Nm 3/8", Cantidad de herramientas: 22****Datos de pedido**

Número de pedido	953961 22
GTIN	4062406157364
Clase de artículo	91A

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953961: 1 ud.

Vaso de seis caras GARANT n.º 637125 tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada

Vaso de seis caras para destornillador GARANT n.º 637629 tam. 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 ud. cada

Prolongación GARANT n.º 635429 tam. 75; 125; 240: 1 ud. cada

Llave dinamométrica con carraca reversible GARANT n.º 656050 tam. 60: 1 ud.

Descripción técnica

Profundidad en G	20
Cantidad de herramientas	22
Anchura	200 mm
Anchura en G	8
Cantidad de herramientas	22
Profundidad	500 mm
Peso	1,632 kg

Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x20
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 11 mm	637125 11
Llave dinamométrica con carraca reversible Par máximo 60 Nm	656050 60
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 19 mm	637125 19
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 6 mm	637629 6
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635429 75
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 16 mm	637125 16
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 240 mm	635429 240
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953961	952001 953961
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 3 mm	637629 3
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 5 mm	637629 5
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 13 mm	637125 13
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 15 mm	637125 15
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 18 mm	637125 18
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 14 mm	637125 14
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 9 mm	637125 9

Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 8 mm	637629 8
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 10 mm	637629 10
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 17 mm	637125 17
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 125 mm	635429 125
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 12 mm	637125 12
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 8 mm	637125 8
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive Ancho de llave 10 mm	637125 10
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 4 mm	637629 4