

**Garant****Juego de alicates para arandelas de seguridad de precisión interior, Cantidad de herramientas: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	954217 8
GTIN	4062406157586
Clase de artículo	91A

**Descripción****Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señala la falta de herramientas.

Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G x 8 G o 250 x 200 mm) o 1/2 (20 G x 8 G o 500 x 200 mm) de la superficie útil del cajón.

**Idóneo para:**

**Nuevos carros de taller GARANT** con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de **20 G x 16 G** o 500 x 400 mm (A x P).

**Suministro:**

Soporte insertado espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954217: 1 ud.

GARANT Alicates de precisión para anillos de seguridad n.º 719770 tam. J0; J1; J2; J3; J01; J11; J21; J31: 1 ud. cada

**Descripción técnica**

Profundidad	500 mm
Anchura	200 mm
Profundidad en G	20
Anchura en G	8

Cantidad de herramientas	8
Ejecución	con pinzas
Peso	1,491 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x20
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo J21	719770 J21
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo J11	719770 J11
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo J0	719770 J0
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954217	952001 954217
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo J01	719770 J01
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo J3	719770 J3
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo J2	719770 J2
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo J1	719770 J1
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo J31	719770 J31