



Surtido de sistema de organización de herramientas para 2 cajones, Tipo: H1



Datos de pedido

Número de pedido	955061 H1
GTIN	4062406158460
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señala la falta de herramientas.

Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para :

Carros de taller GARANT con cajones de extensión total y medida modular de cajones de **20 G × 16 G** o 500 × 400 mm (A × P).

Carro de taller n.º 914520 – 914582.

Suministro:

Juego de llaves combinadas estrella/boca n.º 952435 tam. 19: 1 ud.

Surtido de destornilladores n.º 953444 tam. 11: 1 ud.

Surtido de alicates n.º 954207 tam. 5: 1 ud.

Surtido de llaves de vaso n.º 953704 tam. 20: 1 ud.

Surtido de llaves acodadas de 6 caras n.º 953147 tam. 17: 1 ud.

Adecuado para mobiliario industrial: Carro de taller

Descripción técnica

Ejecución	para cajón de carro de taller
Adecuado para altura frontal de cajón	75 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	125 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	200 mm
Adecuado para mobiliario industrial	Carro de taller
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 1	668401 1
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631020 9
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953444	952001 953444
Llaves combinadas - juego Cantidad de llaves 19	613960 19
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 10 mm	660701 10
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953147	952001 953147
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631020 8
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 8 mm	660701 8
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631020 5
Alicates de boca redonda plana rectos, brillantes Longitud total 200 mm	713200 200
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 955110	952001 955110
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4 mm	631020 4
Juego de llaves acodadas de 6 caras niquelado Número de destornilladores 9	627225 9
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada corto Hexágono 4 mm	631720 4

Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632420 150
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada corto Hexágono 6 mm	631720 6
Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 3	668401 3
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954207	952001 954207
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 2,5 mm	660701 2,5
Alicates regulables con revestimiento de plástico Longitud total 300 mm	706151 300
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 13 mm	631020 13
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 3,5 mm	660701 3,5
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 5,5 mm	660701 5,5
Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 2	668401 2
Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 0	668401 0
Micrómetro de exteriores Capacidad de medición 0-25 mm	420402 0-25
Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total 116 mm	633029 116
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo 1/4	632090 1/4
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 7 mm	660701 7
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 12 mm	631020 12
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631020 5,5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631020 7
Mango encajable con mango Multicraft de 1/4 pulgada	632835
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631020 11
Alicates de corte lateral brillantes Longitud total 160 mm	725250 160
	703000 180

Alicates universales al vanadio, brillantes Longitud total 180 mm

Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada corto Hexágono 3 mm

631720 3

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm

631020 10

Pie de rey digital IP54 con salida de datos Capacidad de medición 150 mm

412680 150

Marcador permanente Color letra B

085130 B

Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor

632300

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953704

952001 953704

Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada corto Hexágono 5 mm

631720 5

Juego de llaves acodadas para Torx® con cabeza esférica Número de destornilladores 8

624921 8

Alicates de boca redonda plana acodados, brillantes Longitud total 200 mm

713600 200

Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total 150

632840 150

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm

631020 6

Cinta métrica enrollable con mirilla Longitud de cinta 2,5 m

462201 2,5

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 952435

952001 952435

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4,5 mm

631020 4,5

Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 3 mm

660701 3

Metro plegable de plástico Longitud 1 m

466200 1

Alicates regulables con revestimiento de plástico Longitud total 300 mm

706150 300