



Surtido de llaves de vaso 3/8 pulgada, Cantidad de herramientas: 24



Datos de pedido

Número de pedido	953710 24
GTIN	4062406157159
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señala la falta de herramientas.

Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Nuevos carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de **20 G × 16 G** o 500 × 400 mm (A × P).

Los insertos de espuma del tamaño 10 G × 8 G se ajustan a los tableros de sombras n.º 923210 tam. 250 (2 insertos de espuma por tablero de sombras).

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953710: 1 ud.

Vaso de 6 caras HOLEX n.º 637220 tam. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada

Vaso de punta de 6 caras HOLEX n.º 637620 tam. 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 ud. cada

Carraca HOLEX conmutable n.º 635090 tam. 3/8: 1 ud.

Prolongación HOLEX n.º 635420 tam. 75; 125: 1 ud. cada

Mango transversal HOLEX n.º 635720 tam. 200: 1 ud.

Articulación cardán HOLEX n.º 636220 tam. 3/8: 1 ud.

Descripción técnica

Anchura	200 mm
Anchura en G	8
Cantidad de herramientas	24
Profundidad en G	10
Profundidad	250 mm
Peso	1,384 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8×10
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada Hexágono 4 mm	637620 4
Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada Hexágono 6 mm	637620 6
Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada Hexágono 10 mm	637620 10
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 19 mm	637220 19
Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada Hexágono 5 mm	637620 5
Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada Hexágono 8 mm	637620 8
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 125 mm	635420 125
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635420 75
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953710	952001 953710
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 13 mm	637220 13
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 9 mm	637220 9
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 15 mm	637220 15
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 12 mm	637220 12
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 7 mm	637220 7

Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 200 mm	635720 200
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636220 3/8
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 14 mm	637220 14
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 10 mm	637220 10
Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor Tipo 3/8	635090 3/8
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 18 mm	637220 18
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 11 mm	637220 11
Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada Hexágono 3 mm	637620 3
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 17 mm	637220 17
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 16 mm	637220 16
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 8 mm	637220 8