

Garant**Surtido de llaves dinamométricas 120 Nm 1/2", Cantidad de herramientas: 23****Datos de pedido**

Número de pedido	953966 23
GTIN	4062406157395
Clase de artículo	91A

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953966: 1 ud.

Vaso de seis caras GARANT n.º 642325 tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 ud. cada

Vaso de punta de 6 caras GARANT n.º 643229 tam. 5; 6; 8; 10; 12; 14: 1 ud. cada

Prolongación GARANT n.º 641029 tam. 75; 125; 250: 1 ud. cada

Llave dinamométrica con carraca reversible GARANT n.º 656050 tam. 120: 1 ud.

Descripción técnica

Profundidad en G	20
Profundidad	500 mm
Cantidad de herramientas	23
Anchura	200 mm
Cantidad de herramientas	23
Anchura en G	8

Ejecución	con llave dinamométrica
Peso	3,331 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8×20
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 5 mm	643229 5
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 14 mm	642325 14
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 11 mm	642325 11
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643229 8
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642325 19
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 10 mm	642325 10
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641029 255
Llave dinamométrica con carraca reversible Par máximo 120 Nm	656050 120
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642325 17
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 15 mm	642325 15
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642325 16
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643229 6
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643229 10
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642325 13

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953966	952001 953966
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 12 mm	643229 12
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642325 24
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 75 mm	641029 75
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641029 130
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642325 18
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643229 14
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 12 mm	642325 12
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642325 22
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642325 21