



Fresa de avance elevado MFH mini, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 32/6mm



Datos de pedido

Número de pedido	221960 32/6
GTIN	4960664741151
Clase de artículo	250

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	40 mm
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	1 mm
Ø D_3	25 mm
Ø de corte D_c	32 mm
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Número de filos Z	6
Rosca de alojamiento M	M16
Refrigeración interior	sí
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\max.}$	23,3 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\min.}$	57 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{m\max.}$	0,74 grados
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\max.}$	62 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca

Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------