

Surtido de cizallas, Cantidad de herramientas: 5



Datos de pedido

Número de pedido	954883 5
GTIN	2050002004498
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954883: 1 ud.

Tijeras universales rectas GARANT n.º 763030 tam. 205: 1 ud.

Tijeras universales rectas GARANT n.º 763040 tam. 205: 1 ud.

Tijeras ideales para chapa n.º 766000 tam. 260: 1 ud.

Tijeras para electricista GARANT n.º 768850 tam. 140: 1 ud.

Tijera de trabajo GARANT n.º 769240 tam. 210: 1 ud.

Descripción técnica

Profundidad en G	20
Anchura en G	8
Cantidad de herramientas	5
Profundidad	500 mm
Anchura	200 mm
Peso	1,3 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm

Grado de llenado de un cajón en G	8x20
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Cizalla para chapa Ideal con mango de 2 componentes Longitud total 260 mm	766000 260
Tijeras para electricista con mango de 2 componentes y cortaalambres Longitud total 140 mm	768850 140
Cizalla combinada con mango de 2 componentes acodada, ajuste del ancho de abertura Longitud total 205 mm	763040 205
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954883	952001 954883
Cizalla combinada con mango de 2 componentes recta, ajuste del ancho de abertura Longitud total 205 mm	763030 205
Tijeras de trabajo con revestimiento de titanio Longitud total 210 mm	769240 210