



Fresa de avance elevado MFH mini, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 25/4mm



Datos de pedido

Número de pedido	221960 25/4
GTIN	4960664741106
Clase de artículo	250

Descripción técnica

Rosca de alojamiento M	M12
Longitud total L_{tot}	35 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	1 mm
Ø D_3	18 mm
Número de filos Z	4
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø de corte D_c	25 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\acute{a}x.}$	16,3 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\acute{i}n.}$	43 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x.}$	1,05 grados
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\acute{a}x.}$	48 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Fresado circular

Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------