

Surtido de herramientas de medición, Cantidad de herramientas: 5**Datos de pedido**

Número de pedido	955110 5
GTIN	2050002004566
Clase de artículo	91A

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Soporte insertado de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955110: 1 ud.

Marcador permanente EDDING n.º 085130 tam. B: 1 ud.

Pie de rey digital GARANT n.º 412680 tam. 150: 1 ud.

Micrómetro para exteriores GARANT n.º 420402 tam. 0 – 25: 1 ud.

Metro plegable de plástico n.º 466200 tam. 1: 1 ud.

Cinta métrica enrollable GARANT n.º 462201 tam. 2,5: 1 ud.

Descripción técnica

Profundidad	115 mm
Anchura	383 mm
Ejecución	con herramienta de medición
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Tablero de sombras	115 mm
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Cinta métrica enrollable con mirilla Longitud de cinta 2,5 m	462201 2,5
Micrómetro de exteriores Capacidad de medición 0-25 mm	420402 0-25
Metro plegable de plástico Longitud 1 m	466200 1
Marcador permanente Color letra B	085130 B
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 955110	952001 955110
Pie de rey digitalIP54 con salida de datos Capacidad de medición 150 mm	412680 150