

Trazado y serrado, Cantidad de herramientas: 8**Datos de pedido**

Número de pedido	954890 8
GTIN	2050002004504
Clase de artículo	91A

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954890: 1 ud.

Marcador permanente EDDING n.º 085130 tam. R: 1 ud.

Pie de rey GARANT n.º 410100 tam. 150: 1 ud.

Trazador de MD n.º 458760 tam. HM: 1 ud.

HOLEX Regla graduada de acero de prec. n.º 461600 tam. 300: 1 ud.

Cinta métrica de acero GARANT n.º 461992 tam. 3: 1 ud.

Nivel de burbuja de bolsillo n.º 467482 tam. 70: 1 ud.

Arco de sierra para metal GARANT n.º 580400: 1 ud.

Hoja de sierra manual GARANT n.º 582500 (1 UE = 10 uds.): 1 ud.

Descripción técnica

Anchura	200 mm
Anchura en G	8
Profundidad en G	20

Profundidad	500 mm
Cantidad de herramientas	8
Ejecución	con surtido de herramientas
Peso	1,474 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x20
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Trazador recto de metal duro con clip y cubierta protectora Tipo	458760
Arco de sierra para metalcon hoja bimetálica GARANT 18 – 32 dientes progresivos	580400
Marcador permanente Color letra R	085130 R
Regla graduada de acero de precisióninoxidable, mate Longitud 300 mm	461600 300
Hoja de sierra de mano, de un ladoBimetal progresivo	582500
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954890	952001 954890
Pies de rey Capacidad de medición 150 mm	410100 150
Cinta métrica de acero "Quickmeter" Longitud de cinta 3 m	461992 3
Nivel de burbuja de bolsilloPro Magnetic Longitud 70 mm	467482 70