


**Garant****Surtido de alicates, Cantidad de herramientas: 5****Datos de pedido**

Número de pedido	954295 5
GTIN	4062406157654
Clase de artículo	91A

**Descripción****Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita;** la inferior, de **color gris como contraste de color**, señala la falta de herramientas.

Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G x 10 G o 250 x 250 mm) o 1/2 (10 G x 20 G o 250 x 500 mm) de la superficie útil del cajón.

**Idóneo para:**

Nuevos carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de 20 G x 20 G o 500 x 500 mm (A x P).

**Suministro:**

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954295: 1 ud.

Alicate universal GARANT n.º 700940 tam. 180: 1 ud.

Alicate regulable GARANT n.º 706001 tam. 250: 1 ud.

Alicate de boca redonda plana, GARANT n.º 713040 tam. 200: 1 ud.

Alicate de boca redonda plana, acodado GARANT n.º 713440 tam. 200: 1 ud.

Alicate de corte lateral GARANT n.º 724840 tam. 160: 1 ud.

**Descripción técnica**

Cantidad de herramientas	5
Anchura en G	10

Anchura	250 mm
Profundidad en G	20
Profundidad	500 mm
Peso	1,553 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	10×20
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Alicates de boca redonda plana recta, cromados, con cubiertas en los mangos Longitud total 200 mm	713040 200
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954295	952001 954295
Alicates regulables con ajuste preciso de muescas, negro Longitud total 250 mm	706000 250
Alicates universales, cromados, con cubiertas de 2 componentes en los mangos Longitud total 180 mm	700940 180
Alicates boca redonda plana acodados, cromados, con cubiertas en los mangos Longitud total 200 mm	713440 200
Alicates de corte lateral cromados, con cubiertas en mangos Longitud total 160 mm	724840 160
Alicates regulables con ajuste preciso de muescas, negro Longitud total 250 mm	706001 250