


**Garant****Juego de llaves de dos bocas, Cantidad de herramientas: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	955115 8
GTIN	4062406157920
Clase de artículo	91A

**Descripción****Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

**Suministro:**

Soporte insertado de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955115: 1 ud.  
Llaves de dos bocas GARANT n.º 610600 tam. 4x5; 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19: 1 ud. cada

**Descripción técnica**

Anchura	383 mm
Profundidad	115 mm
Ejecución	con llave (llave combinada anular y de boca)
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Tablero de sombras	115 mm
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Llave de dos bocas Ancho de llave 12X13 mm	610600 12X13
Llave de dos bocas Ancho de llave 14X15 mm	610700 14X15
Llave de dos bocas Ancho de llave 8X9 mm	610600 8X9
Llave de dos bocas Ancho de llave 16X17 mm	610700 16X17
Llave de dos bocas Ancho de llave 16X17 mm	610600 16X17
Llave de dos bocas Ancho de llave 10X11 mm	610600 10X11
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 955115	952001 955115
Llave de dos bocas Ancho de llave 14X15 mm	610600 14X15
Llave de dos bocas Ancho de llave 4X5 mm	610600 4X5
Llave de dos bocas Ancho de llave 6X7 mm	610600 6X7
Llave de dos bocas Ancho de llave 18X19 mm	610700 18X19
Llave de dos bocas Ancho de llave 18X19 mm	610600 18X19