

Trazado y serrado, Cantidad de herramientas: 8



Datos de pedido

Número de pedido	954895 8
GTIN	2050002004511
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954895: 1 ud.
Marcador permanente EDDING n.º 085130 tam. B: 1 ud.
Escuadra con sombrero HOLEX n.º 452600 tam. 300 x 175: 1 ud.
Transportador HOLEX n.º 453000 tam. 120 X 150: 1 ud.
Trazador recto PB de metal duro n.º 458760 tam. HM: 1 ud.
HOLEX Regla graduada de acero de prec. n.º 461600 tam. 300: 1 ud.
Cinta métrica enrollable GARANT n.º 462201 tam. 2,5: 1 ud.
Arco de sierra para metal GARANT n.º 580400: 1 ud.
Hoja de sierra manual GARANT n.º 582500 (1 UE = 10 uds.): 1 ud.

Descripción técnica

Profundidad	500 mm
Profundidad en G	20
Anchura en G	10
Anchura	250 mm

Cantidad de herramientas	8
Ejecución	con surtido de herramientas
Peso	2,476 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	10×20
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Regla graduada de acero de precisión inoxidable, mate Longitud 300 mm	461600 300
Arco de sierra para metal con hoja bimetálica GARANT 18 – 32 dientes progresivos	580400
Hoja de sierra de mano, de un lado Bimetál progresivo	582500
Marcador permanente Color letra B	085130 B
Escuadra con sombrero Precisión 2 Longitud de los lados 300X175 mm	452600 300X175
Cinta métrica enrollable con mirilla Longitud de cinta 2,5 m	462201 2,5
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954895	952001 954895
Transportador de ángulos con arco graduado abierto Ø regla×Longitud de los lados 120X150 mm	453000 120X150
Trazador recto de metal duro con clip y cubierta protectora Tipo	458760