


**Garant****Juego de llaves combinadas estrella/boca, Cantidad de herramientas: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	955120 10
GTIN	4062406157951
Clase de artículo	91A

**Descripción****Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

**Suministro:**

Soporte insertado de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955120: 1 ud.

Llave de boca de estrella GARANT n.º 613600 tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 16; 17; 19: 1 ud. cada

**Descripción técnica**

Profundidad	115 mm
Anchura	383 mm
Ejecución	con llave (llave combinada anular y de boca)
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Tablero de sombras	115 mm
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

**Accesorios**

Llave combinada Ancho de llave 7 mm	613600 7
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 955120	952001 955120
Llave combinada Ancho de llave 5,5 mm	613600 5,5
Llave combinada Ancho de llave 13 mm	613600 13
Llave combinada Ancho de llave 17 mm	613600 17
Llave combinada Ancho de llave 8 mm	613600 8
Llave combinada Ancho de llave 16 mm	613600 16
Llave combinada Ancho de llave 10 mm	613600 10
Llave combinada Ancho de llave 6 mm	613600 6
Llave combinada Ancho de llave 9 mm	613600 9
Llave combinada Ancho de llave 19 mm	613600 19