

Surtido de herramientas pelacables, Cantidad de herramientas: 4



Datos de pedido

Número de pedido	954387 4
GTIN	2050002004313
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954387: 1 ud.
Comprobador de tensión PB Swiss Tools n.º 665020 tam. 2,5: 1 ud.
Alicate de corte lateral GARANT n.º 725310 tam. 140: 1 ud.
Pelacables JOKARI n.º 728065 tam. 8 –13: 1 ud.
Alicate pelacables GARANT n.º 728613 tam. 6: 1 ud.

Descripción técnica

Anchura en G	8
Profundidad	250 mm
Cantidad de herramientas	4
Anchura	200 mm
Cantidad de herramientas	4

Profundidad en G	10
Peso	0,503 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8×10
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Alicates de corte lateral, cromado Aislados conforme a VDE Longitud total 140 mm	725310 140
Comprobador de tensión de calidad especial Anchura de filo 2,5 mm	665010 2,5
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954387	952001 954387
Pelador de cables con cuchillas pelacables y hojas para Ø de cable 8-13 mm	728065 8-13
Alicates pelacables Para sección transversal de los conductores 6 mm ²	728613 6