

Trazado, taladrado, desbarbado, Cantidad de herramientas: 5**Datos de pedido**

Número de pedido	955255 5
GTIN	4062406158408
Clase de artículo	91A

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955255: 1 ud.

Juego de brocas espirales GARANT HSS n.º 115120 tam. 1 – 13: 1 ud.

Desbarbador de mano GARANT 90° n.º 150400 tam. 12,4: 1 ud.

Trazador de MD n.º 458760 tam. HM: 1 ud.

Regla para taller GARANT n.º 461170 tam. 300: 1 ud.

Puntero de calidad especial n.º 748900 tam. 120 / 10: 1 ud.

Descripción técnica

Anchura	383 mm
Profundidad	176 mm
Cantidad de herramientas	5
Ejecución	con surtido de herramientas
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Tablero de sombras	176 mm
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Desbarbadores manuales 90° Ø exterior 12,4 mm	150400 12,4
Puntero, calidad especial, cromado Longitud total 120/10 mm	748900 120/10
Regla para taller con graduación en los dos lados Longitud 300 mm	461170 300
Juego de brocas espirales HSS n.º 114150 con caja Tipo 1-13	115120 1-13
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 955255	952001 955255
Trazador recto de metal duro con clip y cubierta protectora Tipo	458760