

Surtido de tenazas llave, Cantidad de herramientas: 5**Datos de pedido**

Número de pedido	954204 5
GTIN	2050002004306
Clase de artículo	91A

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señala la falta de herramientas.

Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Nuevos carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de **20 G × 16 G** o 500 × 400 mm (A × P).

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954204: 1 ud.

Mordazas Grip universales HOLEX n.º 708005 tam. 225: 1 ud.

Mordazas Grip de pico largo HOLEX n.º 708401 tam. 175: 1 ud.

GARANT Tenazas llave n.º 813501 tam. 250: 1 ud.

Llave inglesa HOLEX n.º 814001 tam. 100; 200: 1 ud. cada

Descripción técnica

Anchura	200 mm
Profundidad en G	20
Cantidad de herramientas	5
Anchura en G	8

Profundidad	500 mm
Ejecución	con pinzas
Peso	1,614 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x20
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Llave inglesa Longitud total 200 mm	814001 200
Mordazas Grip de pico largo Longitud total 175 mm	708401 175
Llave inglesa Longitud total 100 mm	814001 100
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954204	952001 954204
Mordazas Grip universales con forma de boca ovalada Longitud total 225 mm	708005 225
Tenazas llave Longitud total 250 mm	813501 250
Llave inglesa con cubierta de mango Longitud total 200 mm	813960 200
Mordazas Grip de pico largo Longitud total 175 mm	708400 175