

**Garant****Juego de llaves estrella de carraca, Cantidad de herramientas: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	955125 8
GTIN	
Clase de artículo	91A

**Descripción****Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

**Suministro:**

Soporte insertado de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955125: 1 ud.

Llave de boca / llave estrella de carraca GARANT n.º 614800 tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17: 1 ud. cada

**Descripción técnica**

Anchura	383 mm
Profundidad	115 mm
Ejecución	con llave (llave combinada anular y de boca)
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Tablero de sombras	115 mm
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 955125	952001 955125
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 11 mm	614800 11
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 16 mm	614800 16
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 13 mm	614800 13
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 12 mm	614800 12
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 17 mm	614800 17
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 9 mm	614800 9
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 8 mm	614800 8
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 10 mm	614800 10