

**Garant****Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, Cantidad de herramientas: 30****Datos de pedido**

Número de pedido	953747 30
GTIN	4062406157234
Clase de artículo	91A

**Descripción****Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señala la falta de herramientas.

Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G x 8 G o 250 x 200 mm) o 1/2 (20 G x 8 G o 500 x 200 mm) de la superficie útil del cajón.

**Idóneo para:**

**Nuevos carros de taller GARANT** con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de **20 G x 16 G** o 500 x 400 mm (A x P).

**Suministro:**

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953747: 1 ud.

Vaso de seis caras GARANT n.º 642325 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 ud. cada

Vaso de punta de 6 caras GARANT n.º 643229 tam. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: 1 ud. cada

Carraca GARANT conmutable n.º 640025 tam. 1/2: 1 ud.

Prolongación GARANT n.º 641029 tam. 75; 125; 250: 1 ud. cada

Mango transversal GARANT n.º 641329 tam. 295: 1 ud.

Articulación cardán GARANT n.º 641629 tam. 1/2: 1 ud.

**Descripción técnica**

Profundidad	500 mm
Cantidad de herramientas	30

Cantidad de herramientas	30
Anchura en G	8
Profundidad en G	20
Anchura	200 mm
Peso	3,891 kg
Ejecución	con llave de vaso
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x20
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642325 19
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 12 mm	643229 12
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643229 8
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641029 255
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 75 mm	641029 75
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo 1/2	640025 1/2
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641629 1/2
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642325 13
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641029 130
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 11 mm	642325 11
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 10 mm	642325 10
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 5 mm	643229 5
	642325 22

Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 12 mm	642325 12
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642325 17
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 295 mm	641329 295
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642325 18
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953747	952001 953747
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 14 mm	642325 14
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642325 21
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643229 10
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 8 mm	642325 8
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 4 mm	643229 4
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643229 6
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 27 mm	642325 27
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 15 mm	642325 15
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643229 14
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 30 mm	642325 30
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642325 16
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642325 24
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 32 mm	642325 32
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo	640025

