


LOGU 030310 ER-GM, PR1510, Tipo: GG

Datos de pedido

Número de pedido	221974 GG
GTIN	4960664741625
Clase de artículo	25A

Descripción
Ejecución:

Plaquita de dos lados con 4 aristas de corte. La ejecución convexa de las aristas de corte de la plaquita asegura la entrada suave de la arista de corte en el material.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ máx.}} = 1 \text{ mm}$.

Avance f_z por diente: 0,2 - 1,5 mm

Código ISO plaquita de corte: LOGU 030310 ER-GM

Tipo: FG

Radio angular: 1 mm

Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$: 1,6 mm

Descripción técnica

Tipo	FG
Código ISO plaquita de corte	LOGU 030310 ER-GM
Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	1,6 mm
Radio angular	1 mm

Clase	PR1510
Material de corte	MD
Avance f_z por diente	0,2 - 1,5 mm
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar