



Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, Cantidad de herramientas: 30



Datos de pedido

Número de pedido	953751 30
GTIN	4062406157265
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señala la falta de herramientas.

Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Nuevos carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de **20 G × 16 G** o 500 × 400 mm (A × P).

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953751: 1 ud.

Vaso de 12 caras HOLEX n.º 642120 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 ud. cada

Vaso de punta de 6 caras HOLEX n.º 643220 tam. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: 1 ud. cada

Carraca HOLEX conmutable n.º 640190 tam. 1/2: 1 ud.

Prolongación HOLEX n.º 641020 tam. 75; 125; 250: 1 ud. cada

Mango transversal HOLEX n.º 641320 tam. 295: 1 ud.

HOLEX Articulación cardán n.º 641620 tam. 1/2: 1 ud.

Descripción técnica

Profundidad en G	20
------------------	----

Peso	4,046 kg
Profundidad	500 mm
Cantidad de herramientas	30
Anchura en G	8
Anchura	200 mm
Ejecución	con llave de vaso
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x20
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón	100 mm
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643220 6
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 14 mm	642120 14
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 27 mm	642120 27
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo 1/2	640190 1/2
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643220 8
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641020 255
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641020 130
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 8 mm	642120 8
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642120 18
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642120 24
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 10 mm	642120 10
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 15 mm	642120 15
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641620 1/2
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642120 22
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642120 13

Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 5 mm	643220 5
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953751	952001 953751
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 75 mm	641020 75
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642120 19
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 11 mm	642120 11
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 12 mm	642120 12
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 30 mm	642120 30
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 4 mm	643220 4
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor	640220
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642120 17
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 295 mm	641320 295
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 12 mm	643220 12
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642120 21
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643220 14
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642120 16
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 32 mm	642120 32
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643220 10