




## Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada y 1/2 pulgada, Cantidad de herramientas: 39



### Datos de pedido

Número de pedido	953833 39
GTIN	4062406158705
Clase de artículo	91A

### Descripción

#### Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

#### Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953833: 1 ud.

Vaso de seis caras HOLEX 1/4 pulgada n.º 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: 1 ud. cada

Vaso de punta de 6 caras HOLEX 1/4 pulgada n.º 631720 tam. 3; 4; 5: 1 ud. cada

Carraca reversible HOLEX 1/4 pulgada n.º 632090 tam. 1/4: 1 ud.

Prolongación HOLEX 1/4 pulgada n.º 632420 tam. 50; 150: 1 ud. cada

Mango encajable HOLEX 1/4 pulgada n.º 632840 tam. 150: 1 ud.

Mango transversal HOLEX 1/4 pulgada n.º 633029 tam. 116: 1 ud.

Articulación cardán HOLEX 1/4 pulgada n.º 633520 tam. 1/4: 1 ud.

Carraca reversible HOLEX 1/2 pulgada n.º 640190 tam. 1/2: 1 ud.

Prolongación HOLEX 1/2 pulgada n.º 641020 tam. 125: 1 ud.

Mango transversal HOLEX 1/2 pulgada n.º 641320 tam. 295: 1 ud.

Articulación cardán HOLEX 1/2 pulgada n.º 641620 tam. 1/2: 1 ud.

Vaso de 12 caras HOLEX 1/2 pulgada n.º 642120 tam. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 ud. cada

Vaso de punta de 6 caras HOLEX 1/2 pulgada n.º 643220 tam. 6; 8; 10; 12; 14: 1 ud. cada

## Descripción técnica

Profundidad	500 mm
Peso	3,179 kg
Profundidad en G	20
Cantidad de herramientas	39
Anchura en G	10
Anchura	250 mm
Ejecución	con llave de vaso
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	10×20
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadacorto Hexágono 4 mm	631720 4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4 mm	631020 4
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 14 mm	642120 14
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643220 10
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631020 9
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631020 6
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 12 mm	643220 12
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor	640220
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 295 mm	641320 295
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642120 13
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631020 10
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 15 mm	642120 15

Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642120 22
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadacorto Hexágono 5 mm	631720 5
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642120 16
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642120 17
Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total 150	632840 150
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631020 7
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641620 1/2
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo 1/4	632090 1/4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631020 5,5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631020 8
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632420 150
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643220 6
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643220 8
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadacorto Hexágono 3 mm	631720 3
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631020 5
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642120 19
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953833	952001 953833
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	632420 50
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4	633520 1/4
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642120 21
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643220 14
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4,5 mm	631020 4,5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631020 11
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641020 130
Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total 116 mm	633029 116
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642120 18
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 13 mm	631020 13

Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642120 24
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo 1/2	640190 1/2