



Pie de rey digital ABS + juego de accesorios, Alcance de medición: 150mm



Datos de pedido

Número de pedido	412815 150
GTIN	4062406156497
Clase de artículo	42A

Descripción

Ejecución:

Juego compuesto de un pie de rey digital y un juego de accesorios.

- **Pie de rey digital con escala absoluta, sin necesidad de puesta a cero. Indicador digital amplio de alto contraste. Las superficies de medición están lapeadas con precisión. Con robusta carcasa metálica.**
- **Juego de accesorios para pies de rey digitales – permite la medición de escotaduras, ranuras y distancias entre agujeros.**

Suministro:

- 1 juego de accesorios n.º 412747 tam. 3,5 **compuesto de:**
- 2 pares de insertos de medición cortos y largos.
- 3 pares de insertos de medición con discos de medición Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm.
- 2 pares de insertos de medición con cono de medición Ø 9 mm, 60° y Ø 12 mm, 60°.
- 1 par de insertos de medición con cilindro de medición Ø 1,5×9 mm.
- 1 sistema de resorte para una presión de medición constante.
- 1 llave acodada.
- 1 puente de medición de profundidad 75 mm.
- Incluye caja de plástico estable.
- Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.
- 1 pie de rey digital n.º 412821 tam. 150.

Descripción técnica

Cantidad de pilas contenidas	1
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero

Hoja de datos

Lectura	0,0005 pul
Longitud del pico	40 mm
Calibración	A1
Norma	ISO 13385
Lectura	0,01 mm
Capacidad de medición	0 - 150 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Superficie de medición	lapeado de forma muy fina
Varilla de profundidad existente	sí
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Técnica de medición	digital
Material	Acero inoxidable
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/412815-150>