



Surtido de alicates, Cantidad de herramientas: 4



Datos de pedido

Número de pedido	954075 4
GTIN	4062406158781
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954075: 1 ud.

Alicate regulable HOLEX n.º 706151 tam. 250: 1 ud.

Alicates universales HOLEX de vanadio n.º 703000 tam. 180: 1 ud.

Alicate de boca redonda plana acodado, HOLEX n.º 713600 tam. 200: 1 ud.

Alicate de corte lateral HOLEX n.º 725250 tam. 160: 1 ud.

Grado de llenado de un cajón en G: 6×16

Anchura: 150 mm

Profundidad: 400 mm

Anchura en G: 6

Profundidad en G: 16

Descripción técnica

Cantidad de herramientas	4
Anchura	150 mm
Profundidad	400 mm
Profundidad en G	16

Anchura en G	6
Ejecución	con pinzas
Peso	1,079 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	6x16
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Alicates de boca redonda plana acodados, brillantes Longitud total 200 mm	713600 200
Alicates regulables con revestimiento de plástico Longitud total 250 mm	706151 250
Alicates universales al vanadio, brillantes Longitud total 180 mm	703000 180
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954075	952001 954075
Alicates regulables con revestimiento de plástico Longitud total 250 mm	706150 250
Alicates de corte lateral brillantes Longitud total 160 mm	725250 160