

Juego de herramientas de formación de 43 piezas, para mecánicos industriales sin caja plegable, Cantidad de herramientas: 43



Datos de pedido

Número de pedido	680265 43
GTIN	2050002003576
Clase de artículo	66H

Descripción

Suministro:

Soporte magnético: 3 uds. n.º 085915 tam. 20
 Pie de rey **GARANT**: 1 ud. n.º 410100 tam. 150
 Escuadra con sombrero: 1 ud. n.º 452600 tam. 100×70
 Compás de puntas con resorte de precisión: 1 ud. n.º 457000 tam. 150
 Trazador recto: 1 ud. n.º 458500 tam. 180
 Regla graduada de acero: 1 ud. n.º 461805 tam. 300
 Cinta métrica enrollable **GARANT**: 1 ud. n.º 462210 tam. 2
 Lima plana corte 1 **DICK**: 1 ud. n.º 510100 de cada tam. 150; 250
 Lima plana corte 3 **DICK**: 1 ud. n.º 510300 de cada tam. 150; 250
 Lima triangular corte 1 **DICK**: 1 ud. n.º 511100 tam. 250
 Lima triangular corte 3 **DICK**: 1 ud. n.º 511300 tam. 200
 Lima cuadrada corte 1 **DICK**: 1 ud. n.º 512100 tam. 250
 Lima cuadrada corte 3 **DICK**: 1 ud. n.º 512300 tam. 150
 Lima redonda corte 1 **DICK**: 1 ud. n.º 514100 tam. 250
 Lima redonda corte 3 **DICK**: 1 ud. n.º 514300 tam. 200
 Mangos de madera dura para lima: 2 uds. N.º 519400 tam. 100, 5 uds. tam. 120 y 3 uds. tam. 140
 Cardas: 1 ud. n.º 576000 tam. 115×40
 Destornillador plano **GARANT**: 1 ud. n.º 660030 tam. 5,5
 Cincel plano **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 740900 tam. 150
 Punzones **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 745300 de cada tam. 3; 6

Puntero **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 748900 tam. 120
 Martillo de cerrajero **GARANT**: 1 ud. n.º 750110 tam. 500
 Rasqueta acanalado triangular **RENNSTEIG**: 1 ud. n.º 836010 tam. 200
 Rasqueta plana **RENNSTEIG**: 1 ud. n.º 837020 tam. 250
GARANT Mandíbulas del tornillo de banco (pareja): 1 ud. n.º 967711 tam. 125
 Cepillo para banco de trabajo: 1 ud. n.º 087553 tam. 280
 Gafas protectoras de confort **uvex**®, transparentes: 1 ud. n.º 096504 tam. CLEAR
 Protección auditiva: 1 ud. n.º 097795 tam. STEEL
 Guantes de trabajo de cuero (par): 1 ud. n.º 094055 tam. 10

Nota:

El equipamiento está embalado por separado.

Descripción técnica

Tipo de producto	Surtido de herramientas
------------------	-------------------------

Accesorios

Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 5,5 mm	660030 5,5
Rasqueta plana Longitud de cuchilla cortante 250 mm	837020 250
Mango de madera dura para limas Longitud total 120 mm	519400 120
Lima redonda Longitud sin cola 250 mm	514100 250
Rasqueta acanalada triangular Longitud de cuchilla cortante 200 mm	836010 200
Lima plana Longitud sin cola 150 mm	510100 150
Compás de puntas Longitud L 150 mm	457000 150
Lima plana Longitud sin cola 150 mm	510300 150
Punzones, calidad especial cromado Ø de puntas 6 mm	745300 6
Martillo de cerrajero con collar protector del mango Peso sin mango 500 g	750110 500
Cepillo para banco de trabajo Poly-Kokos® Longitud 280 mm	087553 280
Puntero, calidad especial, cromado Longitud total 120/12 mm	748900 120/12

Gafas de protección Matiz lunas CLEAR	096804 CLEAR
Punzones, calidad especial cromado Ø de puntas 3 mm	745300 3
Imán de agarre plano con rosca interior Ø 20 mm	085915 20
Lima plana Longitud sin cola 250 mm	510300 250
Cinta métrica enrollable con mirilla Longitud de cinta 2 m	462210 2
Lima plana Longitud sin cola 250 mm	510100 250
Cómodas gafas protectoras uvex pheos cx2 Matiz lunas CLEAR	096504 CLEAR
Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 125 mm	967711 125
Trazador recto	458500
Lima cuadrada Longitud sin cola 150 mm	512300 150
Par de guantes Cuero vacuno duro Talla de los guantes 10	094055 10
Pies de rey Capacidad de medición 150 mm	410100 150
Gafas de protección Matiz lunas CLEAR	096807 CLEAR
Lima triangular Longitud sin cola 200 mm	511300 200
Lima redonda Longitud sin cola 200 mm	514300 200
Lima triangular Longitud sin cola 250 mm	511100 250
Puntero, calidad especial, cromado Longitud total 120/10 mm	748900 120/10
Lima cuadrada Longitud sin cola 250 mm	512100 250
Cardas Longitud de corte L3x ancho L1 115X40 mm	576000 115X40
Escuadra con sombrero Precisión 2 Longitud de los lados 100X70 mm	452600 100X70
Cinzel plano Longitud total 150 mm	740900 150
Regla graduada de acero flexible, estrecha, inoxidable mate con graduación en la parte trasera Longitud total 300 mm	461805 300
Mango de madera dura para limas Longitud total 100 mm	519400 100
Protector auditivo de cápsula Tipo STEEL	097795 STEEL
Protector auditivo de cápsula Bilsom® Viking® Tipo	097763

Compás de puntas Longitud L 150 mm

457005 150