

**Garant****Carros de taller con surtido de herramientas universal, 174 piezas para 4 cajones, Tipo: 1****Datos de pedido**

Número de pedido	689000 1
GTIN	4062406158927
Clase de artículo	61H

**Descripción****Ejecución:**

Carro de taller compacto de la nueva serie GridLine con 7 cajones, 4 de ellos para equipar con las herramientas profesionales de alta calidad incluidas en el suministro. Compuesto por lo siguiente: Llaves, llaves de vaso de 1/2 pulgadas, destornilladores, pinzas, martillos, limas, herramientas de impacto, puntas, destornilladores acodados y artículos complementarios. Los 3 cajones restantes se pueden ocupar individualmente. El surtido de herramientas universal está colocado con precisión en insertos de espuma rígida de PE de dos colores, con lo cual cada herramienta tiene su lugar definido en el carro de taller.

El desbloqueo de los cajones del carro de taller tiene lugar a través de un asa de desbloqueo central en el tirador.

Por cada cajón de 75 mm se suministra 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 75 y por cada cajón de 125 mm se suministra 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 125. Si es necesario, la bandeja se puede sustituir por otros tableros de trabajo (p. ej., bambú).

**Ejecución carro de taller:**

- **Amplia superficie. Práctico. Bandeja de X-ABS antideslizante, protectora de las superficies.**
- **Sistemática. Subdivisible. 7 cajones ofrecen espacio para una multitud de herramientas.**

- **Visual. Potente. De dos colores, con recubrimiento de polvo, plata combinada con antracita RAL 7016.**
- **Móvil. Estable. 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con bloqueo para la marcha segura y suave y la estabilidad.**

**Suministro:**

Carros de taller: 1 ud. n.º 914540 tam. 7

Juego de llaves combinadas estrella/boca, 19 piezas: 1 ud. n.º 952428 tam. 19

Surtido de destornilladores para cabeza ranurada y Phillips, 13 piezas: 1 ud. n.º 953432 tam. 13

Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, 30 piezas: 1 ud. n.º 953747 tam. 30

Surtido de martillos, 3 piezas: 1 ud. n.º 750110 tam. 300; 500

1 ud. n.º 752520 tam. 40G

Surtido de alicates, 5 piezas: 1 ud. n.º 954201 tam. 5

Juego de limas, 5 piezas: 1 ud. n.º 517411 tam. 200

Surtido de destornilladores acodados para Torx® y de 6 caras, 22 piezas: 1 ud. n.º 953141 tam. 22

Surtido de cinces, punzones y extractores de pasadores, 10 piezas: 1 ud. n.º 954652 tam. 10

Surtido de accesorios de taller, de 63 piezas: 1 ud. n.º 676040

1 ud. n.º 845020

1 ud. n.º 763030 tam. 205

Surtido de herramientas de medición, 4 piezas: 1 ud. n.º 410100 tam. 150

1 ud. n.º 461900 tam. 3

1 ud. n.º 466200 tam. 2

1 ud. n.º 081505 tam. 125

**Nota:**

**La herramienta se suministra suelta.**

**Encontrará otros sistemas de clasificación de herramientas para el carro de taller a partir del n.º 952048. El envío del carro de taller equipado 689000 tam. 1 solo es posible en la UE.**

**Descripción técnica**

Altura	1000 mm
Cajón profundidad útil	400 mm
Anchura	800 mm
Cantidad de cajones	7
Cajón anchura útil en G	20
Cajón profundidad útil en G	16
Cajón anchura útil	500 mm
Profundidad	500 mm
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Cajones superficie útil en G	20×16

Capacidad de carga cajón/estante extraíble	40 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8×10
Grado de llenado de un cajón en G	8×20
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Equipamiento	equipado
Tipo de producto	Carros de taller

## Accesorios

Linterna LED con pilas Tipo 130 mm	081505 130
Surtido de puntas 61 piezas	676040
Linterna LED con pilas Tipo 125 mm	081505 125
Martillo de cerrajero con collar protector del mango Peso sin mango 300 g	750110 300
Cinta métrica enrollable Longitud 3 m	461900 3
Destornilladores-surtido Cantidad de herramientas 13	953431 13
Juego de limas con mango de 2 componentes, 5 piezas en estuche enrollable Metal Longitud sin espiga 200 mm	517411 200
Cúter universal con mango de 2 componentes con 3 cuchillas, 18 mm	845020
Juego de llaves combinadas estrella/boca Cantidad de herramientas 19	952428 19
Surtido de alicates Cantidad de herramientas 5	954201 5
Martillo blando con bocas de nailon Ø / material de la carcasa 40G mm	752520 40G
Surtido de cinces, punzones y extractores de pasadores Cantidad de herramientas 10	954652 10

Destornillador acodado para Torx® y de 6 caras Cantidad de herramientas 22	953141 22
Pies de rey Capacidad de medición 150 mm	410100 150
Martillo de cerrajero concollar protector del mango Peso sin mango 500 g	750110 500
Metro plegable de plástico Longitud 2 m	466200 2
Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada Cantidad de herramientas 30	953747 30
Cizalla combinada con mango de 2 componentes recta, ajuste del ancho de abertura Longitud total 205 mm	763030 205
Carros de taller con cajones de extensión total Cantidad de cajones 7	914540 7
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 2	667690 2
Extractor de pasadores, calidad normal, pintado Ø de puntas D 8 mm	747000 8
Cinzel plano Longitud total 200 mm	740500 200
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 3,5 mm	660030 3,5
Alicates de corte lateral cromados, con cubiertas en mangos Longitud total 160 mm	724840 160
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642325 13
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 4 mm	643229 4
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953431	952001 953431
Alicates regulables con ajuste preciso de muescas, negro Longitud total 250 mm	706001 250
Cinzel en cruz Longitud total 200 mm	740600 200
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643229 10
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642325 22
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 27 mm	642325 27

Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 4 mm	660030 4
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 2,5 mm	660030 2,5
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642325 16
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643229 14
Extractor de pasadores, calidad normal, pintado Ø de puntas D 5 mm	747000 5
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 952428	952001 952428
Alicates boca redonda plana acodados, cromados, con cubiertas en los mangos Longitud total 200 mm	713440 200
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 12 mm	642325 12
Alicates universales, cromados, con cubiertas de 2 componentes en los mangos Longitud total 180 mm	700940 180
Punzones modelo pesado Ø de puntas 4 mm	745500 4
Punzones modelo pesado Ø de puntas 3 mm	745500 3
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 32 mm	642325 32
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641029 130
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 12 mm	643229 12
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 3	667690 3
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 6,5 mm	660030 6,5
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 30 mm	642325 30
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 1	667690 1
Extractor de pasadores, calidad normal, pintado Ø de puntas D 2 mm	747000 2
	642325 11

Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 11 mm	
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642325 21
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641629 1/2
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954201	952001 954201
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo 1/2	640025 1/2
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 0	667690 0
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953747	952001 953747
Juego de llaves acodadas para Torx®, con función de bloqueo MagicSpring® Número de destornilladores 13	625025 13
Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con bola de bloqueocromado Número de destornilladores 9	627132 9
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 10 mm	660030 10
Llaves combinadas - juego Cantidad de llaves 19	613610 19
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642325 24
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 5,5 mm	660030 5,5
Extractor de pasadores, calidad normal, pintado Ø de puntas D 6 mm	747000 6
Extractor de pasadores, calidad normal, pintado Ø de puntas D 3 mm	747000 3
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 75 mm	641029 75
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 8 mm	660030 8
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 295 mm	641329 295
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953141	952001 953141
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 5 mm	643229 5

Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642325 19
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954652	952001 954652
Alicates de boca redonda plana recta, cromados, con cubiertas en los mangos Longitud total 200 mm	713040 200
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643229 6
Extractor de pasadores, calidad normal, pintado Ø de puntas D 4 mm	747000 4
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642325 17
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 15 mm	642325 15
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 8 mm	642325 8
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643229 8
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 00	667690 00
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 10 mm	642325 10
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 2 mm	660030 2
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642325 18
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641029 255
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 14 mm	642325 14
Tapa de cerradura para GridLine Tipo VA21	914227 VA21
Destornilladores-surtido Cantidad de herramientas 13	953432 13