

## Juego de herramientas de formación de 43 piezas, para mecánicos industriales con caja plegable, Cantidad de herramientas: 43



### Datos de pedido

Número de pedido	680264 43
GTIN	2050002003569
Clase de artículo	66H

### Descripción

#### Suministro:

Soporte magnético: 3 uds. n.º 085915 tam. 20  
 Pie de rey **GARANT**: 1 ud. n.º 410100 tam. 150  
 Escuadra con sombrero: 1 ud. n.º 452600 tam. 100×70  
 Compás de puntas con resorte de precisión: 1 ud. n.º 457000 tam. 150  
 Trazador recto: 1 ud. n.º 458500 tam. 180  
 Regla graduada de acero: 1 ud. n.º 461805 tam. 300  
 Cinta métrica enrollable **GARANT**: 1 ud. n.º 462210 tam. 2  
 Lima plana corte 1 **DICK**: 1 ud. n.º 510100 de cada tam. 150; 250  
 Lima plana corte 3 **DICK**: 1 ud. n.º 510300 de cada tam. 150; 250  
 Lima triangular corte 1 **DICK**: 1 ud. n.º 511100 tam. 250  
 Lima triangular corte 3 **DICK**: 1 ud. n.º 511300 tam. 200  
 Lima cuadrada corte 1 **DICK**: 1 ud. n.º 512100 tam. 250  
 Lima cuadrada corte 3 **DICK**: 1 ud. n.º 512300 tam. 150  
 Lima redonda corte 1 **DICK**: 1 ud. n.º 514100 tam. 250  
 Lima redonda corte 3 **DICK**: 1 ud. n.º 514300 tam. 200  
 Mangos de madera dura para lima: 2 uds. N.º 519400 tam. 100, 5 uds. tam. 120 y 3 uds. tam. 140  
 Cardas: 1 ud. n.º 576000 tam. 115×40  
 Destornillador plano **GARANT**: 1 ud. n.º 660030 tam. 5,5

Cíncel plano **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 740900 tam. 150  
 Punzones **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 745300 de cada tam. 3; 6  
 Puntero **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 748900 tam. 120  
 Martillo de cerrajero **GARANT**: 1 ud. n.º 750110 tam. 500  
 Rasqueta acanalado triangular **RENNSTEIG**: 1 ud. n.º 836010 tam. 200  
 Rasqueta plana **RENNSTEIG**: 1 ud. n.º 837020 tam. 250  
**GARANT** Mandíbulas del tornillo de banco (pareja): 1 ud. n.º 967711 tam. 125  
 Cepillo para banco de trabajo: 1 ud. n.º 087553 tam. 280  
 Gafas protectoras de confort **uvex®**, transparentes: 1 ud. n.º 096504 tam. CLEAR  
 Protección auditiva: 1 ud. n.º 097795 tam. STEEL  
 Guantes de trabajo de cuero (par): 1 ud. n.º 094055 tam. 10  
 Caja plegable: 1 ud. n.º 693450 tam. 42

**Nota:**

**El equipamiento está embalado por separado.**

## Descripción técnica

Tipo de producto	Surtido de herramientas
------------------	-------------------------

## Accesorios

Imán de agarre plano con rosca interior Ø 20 mm	085915 20
Cómodas gafas protectoras uvex pheos cx2 Matiz lunas CLEAR	096504 CLEAR
Lima plana Longitud sin cola 250 mm	510100 250
Rasqueta acanalada triangular Longitud de cuchilla cortante 200 mm	836010 200
Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 125 mm	967711 125
Lima plana Longitud sin cola 250 mm	510300 250
Puntero, calidad especial, cromado Longitud total 120/12 mm	748900 120/12
Lima plana Longitud sin cola 150 mm	510100 150
Regla graduada de acero flexible, estrecha, inoxidable mate con graduación en la parte trasera Longitud total 300 mm	461805 300

Cinzel plano Longitud total 150 mm	740900 150
Compás de puntas Longitud L 150 mm	457000 150
Mango de madera dura para limas Longitud total 100 mm	519400 100
Punzones, calidad especial cromado Ø de puntas 3 mm	745300 3
Puntero, calidad especial, cromado Longitud total 120/10 mm	748900 120/10
Martillo de cerrajero con collar protector del mango Peso sin mango 500 g	750110 500
Lima plana Longitud sin cola 150 mm	510300 150
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 5,5 mm	660030 5,5
Par de guantes Cuero vacuno duro Talla de los guantes 10	094055 10
Escuadra con sombrero Precisión 2 Longitud de los lados 100X70 mm	452600 100X70
Punzones, calidad especial cromado Ø de puntas 6 mm	745300 6
Gafas de protección Matiz lunas CLEAR	096807 CLEAR
Cardas Longitud de corte L3x ancho L1 115X40 mm	576000 115X40
Mango de madera dura para limas Longitud total 120 mm	519400 120
Lima cuadrada Longitud sin cola 150 mm	512300 150
Gafas de protección Matiz lunas CLEAR	096804 CLEAR
Trazador recto	458500
Pies de rey Capacidad de medición 150 mm	410100 150
Lima triangular Longitud sin cola 250 mm	511100 250
Lima cuadrada Longitud sin cola 250 mm	512100 250
Cinta métrica enrollable con mirilla Longitud de cinta 2 m	462210 2
Cepillo para banco de trabajo Poly-Kokos® Longitud 280 mm	087553 280
Protector auditivo de cápsula Tipo STEEL	097795 STEEL
Lima redonda Longitud sin cola 250 mm	514100 250
Caja plegable de polipropileno Volumen 42 l	693450 42
Lima redonda Longitud sin cola 200 mm	514300 200

Protector auditivo de cápsula Bilsom® Viking® Tipo	097763
Rasqueta plana Longitud de cuchilla cortante 250 mm	837020 250
Lima triangular Longitud sin cola 200 mm	511300 200
Compás de puntas Longitud L 150 mm	457005 150